

医疗器械产品技术要求编号:

## 内窥镜摄像系统

### 1. 产品型号/规格及其划分说明

#### 1.1 产品型号划分说明

产品组成型号表

型号	描述
TC200	IMAGE1 S CONNECT 控制主机模块, 包含信号线缆, SCB 连接线, 电源线。 (TC200EN 含义为: TC200 型号 IMAGE1 S CONNECT 控制主机模块配备上英制键盘)
TC300	IMAGE1 S H3-LINK 高清摄像头连接主机模块, 包含主机连接线缆, 电源线
TC301	IMAGE1 S X-LINK 多用连接主机模块, 包含主机连接线缆, 电源线
TC304	IMAGE1 S 4U-LINK 高清连接主机模块, 包含主机连接线缆, 电源线
TH100	IMAGE1 S H3-Z 高清摄像头, $f=5-31\text{mm}(2X)$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$ , 支持图像显示模式
TH101	IMAGE1 S H3-ZI 高清摄像头, $f=15-31\text{mm}(2X)$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $0^\circ$ , 支持图像显示模式
TH102	IMAGE1 S H3-Z FI 高清摄像头, $f=15-31\text{mm}(2X)$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$ , 支持图像显示模式
TH103	IMAGE1 S H3-P 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $0^\circ$ , 支持图像显示模式
TH104	IMAGE1 S H3-ZA 高清摄像头, $f=15-31\text{mm}(2X)$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$ , 支持高温高压灭菌和图像显示模式
TH110	IMAGE1 S HX 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$
TH111	IMAGE1 S HX-P 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $0^\circ$
TH112	IMAGE1 S HX-P FI 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $0^\circ$ , 支持图像显示模式
TH113	IMAGE1 S HX-P FI 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $0^\circ$ , 支持图像显示模式
TH115	IMAGE1 S D1 高清摄像头, $f=16\text{mm}$ , 刷新频率 50Hz, 电缆角度 $0^\circ$ , 支持图像显示模式
22220055-3	IMAGE1 H3-Z 22220055 系列高清摄像头, $f=15-31\text{mm}(2X)$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$
TH120	IMAGE1 S 4U 高清摄像头, $f=18\text{mm}$ , 刷新频率 50/60Hz, 电缆角 $30^\circ$ , 支持图像显示模式
TC001	电子镜连接线缆
TC002	电子镜适配器
TC011	主机模块连接线缆
TC005	SDI 信号线缆, 3 米
TC007	SDI 信号线缆, 5 米
20040086	DVI 信号线缆
20090170	SCB 连接线缆